



Detail produktu

Den Braven chemická kotva bez styrenu POLYESTER SF, 165 ml

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic bez styrenu je nejoblíbenější kotvou pro kutily a DIY aplikace. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách do +35 °C. Snadno tak lze kotvit do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel, přírodního kamene a lehkého betonu při běžných teplotách. Vhodná pro vysoká zatížení a uchycování fasádních prvků, technologických, sanitárních nebo sportovních zařízení, TV držáků, polic, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel, táhel, markýz nebo vrat apod.

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic bez styrenu pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností, vytvrzující chemickým procesem.

Vlastnosti Den Braven chemické kotvy:

- Interiér i exteriér
- Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná, bez zápachu
- Aplikační teplota od -5 ° do +35 °C (platí i pro podklad)
- Pro závitové tyče M8 až M24
- Tepelná odolnost až do +80 °C
- Univerzální použití
- Vysoká zatížení
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků
- ETA certifikace
- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný
- Zkrácený vytvrzovací čas – krátká doba tuhnutí
- Vysoká pevnost kotvených materiálů bez rozpěrných tlaků 1kN = 100 kg
- Bez zápachu
- Rychle tuhne

Použití Den Braven chemické kotvy:

- Chemické kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí a šroubů
- Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod.
- Kotvení mechanického upevňování výkladů, garážových vrat, výkladních skříní apod.
- Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela maltou
- Při kotvení do plných materiálů se sítko nepoužívá a otvor se vyplňuje z 1/3 až 1/2

Pokyny Den Braven chemické kotvy:

Vyvrtejte otvor předepsaných rozměrů pro použitou závitovou tyč nebo betonářskou výztuž. Otvor nutno důkladně vyčistit kulatým kartáčkem a profouknout pumpičkou dle uvedených schémat. Odšroubujte vršek, nasadte mixážní špičku (trysku) a kartuši vložte do aplikační pistole. Prvních cca 10 cm materiálu vytlačte mimo otvor, dokud není dosaženo rovnoměrně šedé barvy. Homogenně smíchanou Chemickou kotvu aplikujte tryskou na dno vyvrtaného otvoru, poté zaplňte cca od 1/3 až do 1/2 otvoru. Při aplikaci do dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba vyplnit zcela maltou. Zasuňte rukou otáčivým pohybem závitovou tyč, pouzdro, prut nebo svorník. Vyčkejte na vytvrzení před upevněním kotvených předmětů. Nespotřebovanou část lze opět použít s nasazením nové mísící trysky. Pro vytlačování Chemické kotvy použijte mechanickou, případně elektrickou aplikační pistoli. Není možno aplikovat pneumatickou pistolí!

EAN:	8595100127501
Obj. číslo:	503016
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Den Braven
Značka:	Den Braven
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/den-braven-chemicka-kotva-bez-styrenu-polyester-sf-165-ml